

SA110-USB KeyLink+ interface



Generelt

- SA110-USB er et USB interface for KeyLink+ tilslutning af Key Seven produkter som bl.a. SA600 og SA850.
- SA110-USB kan tilsluttes netværk med op til 32 enheder.
- SA110-USB behøver ingen ekstern strømforsyning. SA110-USB er ideel for installatøren, der skal foretage opsætning og installation.

Installation

1. Installér driver fra medfølgende CD.
Der findes et installationsprogram på CD'en i mappen \SA100 SA110 SA120\Driver – filen hedder "SA1x0USB_2[1].0" og har KEY7 logoet som ikon.
2. SA110-USB sættes i en ledig USB-port, hvorefter Windows foretager installationen automatisk. (SA110-USB bliver til en ny COM-port i Windows)
3. Netværket tilsluttes SA110-USB jfr. mærkningen på SA110 – Grå/pink ledning i klemme 'Data A' og Grå ledning i klemme 'Data B'.
(Skrueterminalerne kan tages af SA110 for at lette montagen.)
4. Installer programmet KeyLink+ TECH fra medfølgende CD og vælg den ønskede COM-port.



Husk at de tilsluttede enheder alle skal have tildelt deres egen Netværk ID. SA110 er nu klar til brug.

Bemærk – KeyLink+ er baseret på RS485 standarden og at det ved større netværk kan være nødvendigt at terminere begge ender af kablet med 120 ohm.
Benyt altid kun parsnoet netværkscabel – f. eks Kategori 5 kabel.

Læs mere om SA850 m.fl. i netværk på www.keyseven.com.

Nyeste version af programmet KeyLink+ TECH kan gratis hentes fra www.keyseven.com.
Ved tekniske problemer – henvend dig til din forhandler, hvor du har købt udstyret.